

Lettoie portatile PetSCAN V4 *Handheld reader*



Tipi di transponders letti:	Tutti i transponder di tipologia FDX-B conformi ISO STANDARD 11784, HDX e la maggior parte di FDX-A secondo le specifiche dello standard ISO 11785
<i>Transponder types:</i>	<i>all FDX-B transponders complaing to DIN/ISO 11784, HDX and most of FDX-A transponders, according to ISO STANDARD 11785</i>
Distanza di lettura:	FDX-B 8 - 10 cm, FDX-A 5,5 – 6,5 cm, HDX 20 - 25 cm (marca auricolare)
<i>Reading distance:</i>	<i>FDX-B 8 -10 cm, FDX-A 5,5 – 6,5 cm, HDX 20 - 25 cm (ear tag)</i>
Display:	A cristalli liquidi: 2 linee da 16 caratteri
<i>Display:</i>	<i>LCD: 2-line by 16 characters</i>
Interfaccia:	RS 232 o Bluetooth
<i>Interface:</i>	<i>RS 232 or Bluetooth</i>
Memoria utente:	1000 codici
<i>User memory:</i>	<i>1000 codes</i>
Dimensioni:	Lun. 150 mm; Lar. 80 mm; Alt. 35 mm; Peso 140 gr
<i>Dimensions:</i>	<i>L 150 mm; W 80 mm; H 35 mm; Weight 140 gr</i>
Classe protezione IP:	IP54
<i>Packaging protection class:</i>	
Temperatura oper.:	0° sino a +45°C
<i>Operating temp.:</i>	<i>0° up to + 45°C</i>
Temperatura stoc.:	-10° sino a +60°C
<i>Storage temp.:</i>	<i>-10° up to +60°C</i>
Alimentazione.:	Batterie alcaline PP3 9V
<i>Power:</i>	<i>Battery alkaline PP3 9V</i>
Conformità:	Conforme alle norme CE e ISO (controllato CETIM)
<i>Conformity:</i>	<i>Conforming to CE and ISO norm (controlled by CETIM)</i>
Accessori opzionali:	Cavetto connessione RS232; Bluetooth
<i>Optional accessory:</i>	<i>RS232 connection cable; Bluetooth</i>

Ghislandi & Ghislandi s.r.l. – Via Santi Filippo e Giacomo – 24050 Covo (BG)